



Handwerkerkompressor, Typ: 300/30W



Bestelldaten

Bestellnummer	079841 300/30W
GTIN	2050001676559
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Korrosionsfreie Ventile, hocheffiziente Kühlung, wartungsfreie Kraftübertragungskomponenten, korrosionsgeschützte Behälter; mindestens 10 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie. Hoher Wirkungsgrad für niedrige Betriebskosten. „Baustellenkompressor“, rundum mit Stahlrahmen geschützt, für kleinen bis mittleren Luftbedarf.

Lieferumfang:

Inklusive Filterdruckminderer mit Manometer, Schnellkupplung.

Hinweis:

Weitere Handwerkerkompressoren auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Leistungsaufnahme	1,5 kW
maximale Füllleistung	215 l/min
Gewicht	43 kg
Herstellerbezeichnung	300/30W
Länge	770 mm
Volumen Druckbehälter	30 l
maximale Ansaugleistung	300 l/min

Breite	510 mm
Netzspannung	230 V
Höhe	450 mm
maximaler Druck (Luft)	10 bar
Produktart	Kompressor