



Druckluft-Bandschleifer Dynafile®, Typ: 14010



Bestelldaten

Bestellnummer	079551 14010
GTIN	616026140103
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Vielfältig einsetzbare Geräte mit **einstellbarer Schleifbandführung, exaktem Geradlauf** und austauschbarem **Kontaktarm** für die Bearbeitung mit Kontaktrad oder Anpressfläche. Die Composite-Schleifband-Abdeckung ermöglicht **schnellen** und **einfachen Schleifbandwechsel**. Die **Schleifbandkühlung** über die Abluft erhöht die Standzeit der Schleifbänder. Griff verstellbar. **Dynafile®**, robuste, universell einsetzbare Feilenbandmaschine.

Verwendung:

Zum Schleifen, Entgraten, Überblenden, Finishen und Polieren, ideal auch zur flexiblen Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel. **Dynafile®**, 5 Kontaktarme, Oberflächenbearbeitungs-Set, Schleifbandmaße 3 – 4, 6, 13×610mm, Transportkoffer.

Hinweis:

Weitere Kontaktarm-Ausführungen für Dynafile® ab Nr. 079559 auf Anfrage oder in unserem eShop.

Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Bandbreite	3–4; 6; 13 mm
Arbeitsgeräusch	77 dB(A)

maximale Drehzahl	20000 min ⁻¹
Herstellerbezeichnung	Dynaflex I Kit
Gewicht	1,4 kg
maximaler Luftbedarf	876 l/min
Bandlänge	610 mm
Modellreihe	Dynaflex
Abgabeleistung	379 W
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	NPT
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Bandschleifer

Zubehör

Kontaktarm für Dynaflex® Typ 11216	079559 11216
Kontaktarm für Dynaflex® Typ 11232	079559 11232
Kontaktarm für Dynaflex® Typ 11218	079559 11218
Kontaktarm für Dynaflex® Typ 11219	079559 11219
Kontaktarm für Dynaflex® Typ 11213	079559 11213
Kontaktarm für Dynaflex® Typ 11231	079559 11231