

Garant
Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M2,3

Bestelldaten

Bestellnummer	139125 M2,3
GTIN	4045197508645
Artikelklasse	11H

Beschreibung
Ausführung:

 Gr. M1–M1,4 – **Toleranzklasse:** ISO 1X / 4HX

DIN 2174 (≈ **DIN 371** ≤ M10; ≈ **DIN 376** ≥ M12).

 Die **innovative Polygonform** ermöglicht ein breites Einsatzspektrum. Die **multifunktionale Schichtstruktur** erreicht ein **Maximum an Standzeit** auch bei **hochfesten Werkstoffen**. mit altem DIN-Profil.

Toleranzklasse: ISO 2X 6HX

Gewindesteigung: 0,4 mm

Gesamtlänge L: 45 mm

 Schaft-Ø D_s: 2,8 mm

Schaft-Vierkant □: 2,1 mm

Kernloch-Ø Richtwert: 2,1 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	3
Gewinde-Ø	2,3 mm
Gewindesteigung	0,4 mm
Anzahl Spannuten	3
Schaft-Ø D _s	2,8 mm
Schaft-Vierkant □	2,1 mm
Gesamtlänge L	45 mm
Kernloch-Ø Richtwert	2,1 mm

Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Gewindetiefe	3,45 mm
Gewindegröße	M2,3
Beschichtung	TiN
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5×D bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Farbring	grün
Produktart	Gewindeformer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	42 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	42 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	37 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	32 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	27 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	22 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	12 m/min	M
CuZn	bedingt geeignet	22 m/min	N

Uni	geeignet
Öl	geeignet
nass maximal	geeignet