

**Garant**
**DIN-Flachsenker für Durchgangsloch, unbeschichtet, Senker-Ø D1 x Zapfen-Ø D2: 26X17,5mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	156120 26X17,5
GTIN	4045197087881
Artikelklasse	11M

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Spiralgenuteter Senker. Der Zapfen-Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst:

**f** – für Durchgangsloch Gütegrad **fein** nach DIN ISO 273.

**m** – für Durchgangsloch Gütegrad **mittel** nach DIN ISO 273.

**Verwendung:**

Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben ISO 1207 (DIN 84).

**Hinweis:**

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

**Technische Beschreibung**

Zapfen-Ø	17,5 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Vorbohr-Ø	17,5 mm
für Schraubengröße	M16
für Gütegrad der Bohrung	m
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/U
Senker-Ø	26 mm
Gesamtlänge L	192 mm
Morsekegel MK	3

Stufenhöhe L <sub>1</sub> 1. Stufe mit Fase	35 mm
Spitzenwinkel	180 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	Werksnorm
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	nein
Produktart	Flachsenker

### Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu (kurzspanend)	geeignet	33 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	27 m/min	P
nass maximal	geeignet		