

**Ab- / Ein- und Stehdrehplatte Vollradius, HBG25, Stechbreite w: 4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	278036 4
GTIN	4062406381820
Artikelklasse	22D

**Beschreibung****Passend für:**

Halter Nr. 278005 und 278015 – 278056.

**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,26 mm/U
Stechbreite w	4 mm
Toleranz Stechbreite w	±0,04 mm
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HBG25

Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	80 m/min	M
GG(G)	geeignet	140 m/min	K
Uni	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		