



**Ab- / Ein- und Stehdrehplatte neutral, HBG25, Stechbreite w: 4mm**



**Bestelldaten**

Bestellnummer	278029 4
GTIN	4062406381806
Artikelklasse	22D

**Beschreibung**

**Passend für:**

Halter Nr. 278005 und 278015 – 278056.

**Technische Beschreibung**

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schichten
Toleranz Stechbreite w	±0,04 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,3 mm
Stechbreite w	4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,26 mm/U
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Schnittbedingung	kontinuierlich

## Datenblatt

Sorte	HBG25
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

### Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	80 m/min	M
GG(G)	geeignet	140 m/min	K
Uni	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		