



Stationärer Maschinenschraubstock, Typ: 150M



Bestelldaten

Bestellnummer	362175 150M
GTIN	4062406384081
Artikelklasse	32P

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Grundkörper aus Gusseisen, Führungsbahnen und Grundfläche gehärtet. Reinigungsöffnungen im Grundkörper für guten Spanabfluss. Reduzierter Bauteilabhub durch spezielle Krafteinleitung in der Mobilbacke.

Verwendung:

Vielseitig einsetzbares Spannmittel für Bearbeitungszentren.

Lieferumfang:

Inkl. 2× Aufsatzbacke, 2× Vorsatzbacke Nr. 362181 und 1× Handkurbel.

Sonderzubehör:

Vorsatzbacken Nr. 362177 – 362183, Kurbel Nr. 362190, Ersatzteil-Set Nr. 362199. Befestigung mit Nutenschrauben Nr. 375300 und Ausrichtung über Nutensteine Nr. 375365.

Hinweis:

Ausrichtmaße nicht kompatibel zu anderen Fabrikaten. Metrische Version – Schrauben und Gewinde in metrischer Ausführung, Antriebs-6-kant = SW 19 mm.

Technische Beschreibung

L ₁	101,6 mm
L ₂	58,7 mm
Spannkraft	36 kN
Farbcode für passendes Zubehör	NC-HOLEX
Typ	Metrisch

L ₃	90,5 mm
Grundkörperlänge a	427 mm
Backenhöhe C	44,5 mm
Schlüsselweite SW	19 mm
Spannbereich b	0 - 232 mm
Backenbreite A	151 mm
Grundkörperbreite B	186 mm
Bohrungsabstand f	98,4 mm
Grundkörperhöhe c +/- 0,012	73 mm
Schnellverstellung	nein
Backen auswechselbar	ja
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

VorsatzbackeStandard Typ 150	362181 150
Ersatzteil-Set9-teilig Typ 9	362199 9