



Druckluft-Bandschleifer Dynafile®, Typ: 15006



Bestelldaten

| | |
|---------------|--------------|
| Bestellnummer | 079551 15006 |
| GTIN | 616026150065 |
| Artikelklasse | 03R |

Beschreibung

Ausführung:

Vielfältig einsetzbare Geräte mit **einstellbarer Schleifbandführung, exaktem Geradlauf** und austauschbarem **Kontaktarm** für die Bearbeitung mit Kontaktrad oder Anpressfläche. Die Composite-Schleifband-Abdeckung ermöglicht **schnellen** und **einfachen Schleifbandwechsel**. Die **Schleifbandkühlung** über die Abluft erhöht die Standzeit der Schleifbänder. Griff verstellbar. **Mini-Dynafile® II-Set**, handlicher Schleifer in kompakter und flexibler Leichtbauweise. Verstellbarer Schleifkopf. Ideal für Arbeiten an beengten Stellen. Schleifbandmaße 3 – 4, 6, 13×305 mm.

Verwendung:

Zum Schleifen, Entgraten, Überblenden, Finishen und Polieren, ideal auch zur flexiblen Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel. **Mini-Dynafile® II**, 3 Kontaktarme, Schleifband-Sortiment, Transportkoffer.

Hinweis:

Weitere Kontaktarm-Ausführungen für Dynafile® ab Nr. 079559 auf Anfrage oder in unserem eShop.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------|-------------------|
| Gewicht | 0,8 kg |
| Modellreihe | Mini- Dynafile II |
| Arbeitsgeräusch | 81 dB(A) |
| Bandbreite | 3–4; 6; 13; mm |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Bandlänge | 305 mm |
| Abgabeleistung | 295 W |
| maximale Drehzahl | 25000 min ⁻¹ |
| maximaler Luftbedarf | 564 l/min |
| Herstellerbezeichnung | Mini-Dynafile II Set |
| maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s ² |
| Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll |
| Anschlussgewinde | NPT |
| Verpackung | Transportkoffer |
| Produktart | Bandschleifer |

Zubehör

| | |
|--|--------------|
| Kontaktarm für Mini-Dynafile® II Typ 15026 | 079562 15026 |
| Kontaktarm für Mini-Dynafile® II Typ 15030 | 079562 15030 |
| Kontaktarm für Mini-Dynafile® II Typ 15028 | 079562 15028 |