

Garant

**Fräs-Wendeschneidplatte RPKT10T3MOT, für Kopier- und Planfräser, HB7635,
Typ: UNI**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212042 UNI
GTIN	4062406390358
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Rundwendeplatten sechsfach indexiert. Unter Beachtung der maximalen Schnitttiefe ergeben sich sechs vollwertige Schneiden.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

Um alle sechs Schneiden einsetzen zu können darf ein a_p von 2,5 mm nicht überschritten werden.

ISO-Code Wendeschneidplatte: RPKT 10T3MOT

Typ: UNI

Technische Beschreibung

Typ	UNI
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	RPKT 10T3MOT
Sorte	HB7635

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	330 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	255 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	210 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	130 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		