




## Backenausdrehring-Set RotoRi, Typ: S



### Bestelldaten

Bestellnummer	315910 S
GTIN	2050002053113
Artikelklasse	30N

### Beschreibung

#### Ausführung:

Durch die spezielle, patentierte Bauform der Ausdrehringe mit **Kurvensegmenten** ist eine stufenlose Einstellung der Backen möglich, um den benötigten Durchmesser herzustellen. Die im Set enthaltenen, patentierten flexiblen RotoFix-Spannbolzen ermöglichen es, die großen Toleranzen der Schraubensenkungen in den Spannbacken verschiedenster Hersteller durch 2 mm Verstellbereich lückenlos auszugleichen. Es ist keine Nacharbeit der Schraubensenkungen notwendig.

#### Vorteil:

- **Innen- und Außenspannung mit 1 Ring.**
- **Stufenloser Spannbereich.**
- **1/10 mm genaue Zustellung des Dreh-Durchmessers.**
- **Geringe Rüstkosten durch RotoFix Spannbolzen.**
- **Hohe Kosteneinsparung an Spannbacken.**
- **Optimale Zugänglichkeit des Drehwerkzeuges.**
- **Schnelle und flexible Handhabung.**

#### Verwendung:

Mit den Ringen aus hochfestem Spezialstahl ist es möglich, weiche Spannbacken präzise unter Spanndruck auszdrehen oder harte Spannbacken auszuschleifen. Einsetzbar bei Innen- oder Außenbearbeitung der Backen.

#### Lieferumfang:

Blechständer, RotoFix Premiumbolzen und RotoFix Ringe. 20 Ringe und je 3 Bolzen M8 / M10.

#### Hinweis:

Auf Anfrage auch für 4- und 6-Backenfutter erhältlich.

## Technische Beschreibung

Innenspann-Ø	25 - 121 mm
Außenspann-Ø	39 - 153 mm
passend für Senkbohrung Drehbacken	M8
passend für Senkbohrung Drehbacken	M10
passend für Drehfutter-Ø	80 - 200 mm
Produktart	Backenausdrehring