

Garant
Fräs-Wendeschneidplatte XNEX 080608, für Eckfräser, HB7515, Typ: ST1400

Bestelldaten

Bestellnummer	215186 ST1400
GTIN	4062406392253
Artikelklasse	21A

Beschreibung
Ausführung:

Doppelseitige 2x3-Schneiden-Hartmetallwendeschneidplatte für **Eckfräsoperationen**.
6 Schneiden sorgen für hohe Wirtschaftlichkeit durch geringen Preis pro Schneide.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$: 4 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,21 mm

Plattenstärke S: 6.35 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,21 mm
Typ	ST1400
Eckenradius	0,8 mm
Plattenstärke S	6.35 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	XNEX 080608
Sorte	HB7515

Schneidstoff	HM
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Beschichtung	CVD
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	270 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	230 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		