


Garant**Fräs-Wendeschneidplatte XNEX 080608, für Eckfräser, HB7635, Typ: INOX****Bestelldaten**

Bestellnummer	215188 INOX
GTIN	4062406392260
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

6 Schneiden sorgen für hohe Wirtschaftlichkeit durch geringen Preis pro Schneide.
Doppelseitige 2×3-Schneiden-Hartmetallwendeschneidplatte für **Eckfräsoperationen**.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Technische Beschreibung

Typ	INOX
Vorschub f_z pro Zahn	0,13 mm
Eckenradius	0,8 mm
Plattenstärke S	6.35 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	XNEX 080608
Sorte	HB7635
Schneidstoff	HM
maximale Schnitttiefe $a_{p\text{max}}$	4 mm

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	M
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		