


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 09T302, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ310****Bestelldaten**

Bestellnummer	268437 HBZ310
GTIN	4062406392673
Artikelklasse	21E

**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	200 - 600 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 4 mm
Vorschub $f$ Drehen	0,05 - 0,4 mm
Hauptanwendung	N
Vorschub $f$ Bohren	0,03 - 0,3 mm
Beschichtung	PVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 10T304
Sorte	HBZ310

Schnittbedingung	kontinuierlich
passend für Werkzeug-Ø D <sub>c</sub>	18 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen