

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 09T304, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ025****Bestelldaten**

Bestellnummer	268438 HBZ025
GTIN	4062406392741
Artikelklasse	21E

**Beschreibung****Ausführung:**

Universelles Mittelkornsubstrat mit PVD-Beschichtung. Erste Wahl für Dreh- und Bohranwendungen.

**Passend für:**

Bohrerwerkzeug Nr. 268463 – 268468, Größe 8.

**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 210 m/min
Beschichtung	PVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 09T304
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub $f$ Drehen	0,1 - 0,3 mm
Sorte	HBZ025

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f Bohren	0,03 - 0,12 mm
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_p$	0,4 - 2 mm
Eckenradius	0,4 mm
passend für Werkzeug- $\varnothing D_c$	18 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen