



Elektronischer Drehmomentschlüssel HCT, maximales Drehmoment: 12N·m



Bestelldaten

Bestellnummer	655025 12
GTIN	4062406390037
Artikelklasse	61D

Beschreibung

Ausführung:

- **Display:** Großes, kontrastreich leuchtendes, blickwinkelstabiles 2 Zoll TFT-Display. Mit Batterieanzeige.
- **Feste Knarre mit Umschalthebel.**
- **Anzeige:** Peak (Spitzenwert) und Track (Mitlaufend).
- **Modi:** Drehmoment anzeigend; Drehmoment auslösend.
- **Schraubfälle und Ablaufpläne** können sowohl direkt am Schlüssel als auch komfortabel über die App programmiert werden.
- **Mögliche Funkanwendungen:** HCT Windows App und HCT Mobile App. Das Prüfgerät besitzt eine bi-direktionale Schnittstelle. Das Prüfgerät ist auch eigenständig (ohne App) bedienbar.
- **App:** Zur Freischaltung der HCT Windows App werden der Bluetooth-Dongle 49 8999 Stick (Lizenz) und die Windows-App Software benötigt (<http://ho7.eu/win-app-hct>). Die HCT Mobile-App ist kostenfrei verfügbar für iOS und Android.
- **Datenausgang:** Über Bluetooth. Über die Apps als .csv-Datei oder direkt am Drehmomentschlüssel über HID-Schnittstelle für einfache und komfortable digitale Dokumentation.
- **Funkzulassung:** Die Drehmomentschlüssel mit Bluetooth-Schnittstelle besitzen eine gültige Funkzulassung in allen EU-Ländern, in der Schweiz, in Norwegen, in der Türkei und in UK.
- **Passwortschutz:** möglich als Schutz vor unberechtigten Zugang in das Menü (Masterpasswort).

- **Warnsignale sind haptisch (Vibration), optisch (Farbänderung am Display) und akustisch (Buzzer). Der Vorwarnzeitpunkt lässt sich individuell einstellen. Haptische und akustische Warnsignale können nach belieben deaktiviert werden.**
- **Einfache Stichmaßeingabe: Bei Verwendung von Verlängerungen muss nur der neue Wert (zusätzliches Stichmaß) eingegeben werden. Das aufwändige Rechnen mit Formeln entfällt.**
- **Schutzklasse IP40**
- **1K-Griff des Drehmomentschlüssel sorgt für eine gute Ergonomie und hohe Kraftübertragung.**
- **Resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol.**
- **Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch.**
- **Werkseinstellung: Rückstellung auf Werkeinstellung möglich.**
- **Uhrzeit und Datum am Schlüssel werden automatisch aktualisiert, sobald mit App verbunden.**
- **Anzeige der Softwareversion mit Seriennummer, Belastungszähler und Kalibrierdatum.**
- **Kalibrierungserinnerung: nach Belastungsanzahl.**
- **Zählfunktion: Belastungszähler wird optional am Bildschirm angezeigt. Dieser Wert kann jederzeit wieder zurückgesetzt werden.**
- **Letzte Messung: Die letzte durchgeführte Messung kann im Hauptbildschirm einfach und schnell aufgerufen werden.**
- **Premiumfeature: Die Drehwinkelmessung lässt sich bei Bedarf individuell als Zusatzlizenz über unseren GO DIGITAL STORE freischalten. Zu finden unter <http://ho7.eu./holex-hct>.**

Maßeinheit: Nm, lbfft, lbfin.

Vorteil:

Bitte aktualisieren Sie die Applikations- und Bluetooth-Firmware Ihrer HCT-Drehmomentschlüssel, um die Vorteile vollständig nutzen zu können! Applikations-Firmware ab 1.1.10, Bluetooth-Firmware ab 1.3.6.

HCT - Hoffmann Group Connected Tools

Vorteile der Funkübertragung mit Bluetooth:

- **Einfache Datenübertragung: Auf Knopfdruck wird das Messergebnis direkt in Ihre PC-Anwendung (z.B. Excel oder Word) oder in Ihr Smartphone übertragen - kein Dongle notwendig.**
- **Bewegungsfreiheit: Keine störenden Datenübertragungskabel.**
- **Örtliche Unabhängigkeit: Messungen können direkt an der Maschine durchgeführt und per Funk in Ihre Anwendung übermittelt werden.**
- **Sichere Datenübertragung: Kein Ablese- oder Übertragungsfehler - Einbindung mehrerer Messgeräte möglich.**

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:

Drehmoment: Im Uhrzeigersinn $\pm 2\%$, entgegen den Uhrzeigersinn $\pm 3\%$.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

I_1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
 I_2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
 I_3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
 I_4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
 L = Gesamte Länge des Werkzeugs
 T_1 = Einzustellendes Drehmoment
 T_2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Lieferumfang:

1 handelsüblicher Li-Ionen-Akku Typ 18650 3,6V / 3400 mAh (direkt im Werkzeug über USB-C Stecker aufladbar). Inklusive stabilem Kunststoffkoffer.

Hinweis:

Passende Zusatzakkus erhältlich unter Nr. 081574 Gr. 3500. Ladegerät für 4 Akkus optional erhältlich unter Nr. 081590 Gr. 4ULTRA.

Technische Beschreibung

Auflösung	0,01 Nm
Feedback	anzeigend
Feedback	auslösend
Feedback	akustisches Signal
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [I_3]	292,9 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Messverfahren	Drehmoment
Drehmomentbereich	21,2 - 106,2 lbfm
Anzugrichtung	Rechts- und Linksanzug
Gewicht	590 g
Nennspannung	3,6 V
Auslösesignalisierung	optisch
Auslösesignalisierung	haptisch
Displaydiagonale	2 Zoll
Verstellbarkeit Auslösewert	verstellbar
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081574 3500
Messgenauigkeit Drehmoment	±2 %

Messgenauigkeit Drehmoment	±3 %
Anschlussform	Antriebs-Vierkant (Knarre)
Messtechnik	elektronisch
Energieversorgung	Akkubetrieben
Batterietyp	18650
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Daten protokollierbar	ja
App-Anbindung	HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Einstellung des Auslösewertes	digital, verstellbar
Drehmomentbereich	2,4 - 12 Nm
Anzahl enthaltener Akkus	1
Ablesung umschaltbar	Nm
Ablesung umschaltbar	lbfft
Ablesung umschaltbar	lbfin
Gesamtlänge L	355 mm
Drehmomentbereich	1,8 - 8,85 lbfft
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Auslöseprinzip	Elektromechanische Auslösung
Serie	HCT
Kalibrierung	O3
maximales Drehmoment	12 Nm
Akkuart	Lithium-Ion
Anzeige	digital
Akkukapazität	3,4 Ah
Funkanwendung	HCT Mobile App
Funkanwendung	HCT Windows App
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Produktart	Drehmomentschlüssel

Dienstleistungen

Kalibrierung Drehmomentschlüssel beidseitig maximales Drehmoment 400/2 N·m	020030 400/2
DAkS-Kalibrierung Drehmomentschlüssel beidseitig maximales Drehmoment 1000/2 N·m	020040 1000/2
Kalibrierung Drehwinkel Typ W	020070 W