

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 09T304, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ035****Bestelldaten**

Bestellnummer	268438 HBZ035
GTIN	4062406392765
Artikelklasse	21E

Beschreibung**Ausführung:**

Universelles Mittelkornsubstrat mit PVD-Beschichtung. Erste Wahl für Dreh- und Bohranwendungen.

Passend für:

Bohrerwerkzeug Nr. 268463 – 268468, Größe 8.

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f Drehen	0,1 - 0,3 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 190 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 09T304
Sorte	HBZ035
Schneidstoff	HM

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,4 - 2 mm
Vorschub f Bohren	0,03 - 0,12 mm
Beschichtung	PVD
Eckenradius	0,4 mm
passend für Werkzeug- $\varnothing D_c$	18 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen