

**Garant****DIN-Flachsenker für Kernloch, unbeschichtet, Senker-Ø D1 x Zapfen-Ø D2:  
11X5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	156220 11X5
GTIN	4045197087935
Artikelklasse	11M

**Beschreibung****Ausführung:**

**Dreischneidiger**, spiralgenuteter Senker mit festem Führungszapfen für Gewindekernloch.

**Verwendung:**

Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz ISO 1207 (DIN 84).

Der Führungszapfen des Senkers passt in Gewindekernloch.

**Technische Beschreibung**

für Schraubengröße	M6
Vorbohr-Ø	5 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/U
Senker-Ø	11 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Zapfen-Ø	5 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Stufenhöhe L <sub>1</sub> 1. Stufe mit Fase	18 mm
Spitzenwinkel	180 Grad
Beschichtung	unbeschichtet

Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 373
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Produktart	Flachsenker

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	33 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	27 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	27 m/min	P
nass maximal	geeignet		