

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 09T304, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ120****Bestelldaten**

Bestellnummer	268438 HBZ120
GTIN	4062406392772
Artikelklasse	21E

Beschreibung**Passend für:**

Bohrerwerkzeug Nr. 268463 – 268468, Größe 8.

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Vorschub f Bohren	0,03 - 0,12 mm
Eckenradius	0,4 mm
Beschichtung	PVD
Sorte	HBZ120
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 200 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 09T304
Schnitttiefe a_p	0,4 - 2 mm
Vorschub f Drehen	0,1 - 0,3 mm
passend für Werkzeug- $\varnothing D_c$	18 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen