



Backenausdrehring-Set RotoRi, Typ: LX



Bestelldaten

Bestellnummer	315910 LX
GTIN	2050002053120
Artikelklasse	30N

Beschreibung

Ausführung:

Durch die spezielle, patentierte Bauform der Ausdrehringe mit **Kurvensegmenten** ist eine stufenlose Einstellung der Backen möglich, um den benötigten Durchmesser herzustellen. Die im Set enthaltenen, patentierten flexiblen RotoFix-Spannbolzen ermöglichen es, die großen Toleranzen der Schraubensenkungen in den Spannbacken verschiedenster Hersteller durch 2 mm Verstellbereich lückenlos auszugleichen. Es ist keine Nacharbeit der Schraubensenkungen notwendig.

Vorteil:

- **Innen- und Außenspannung mit 1 Ring.**
- **Stufenloser Spannungsbereich.**
- **1/10 mm genaue Zustellung des Dreh-Durchmessers.**
- **Geringe Rüstkosten durch RotoFix Spannbolzen.**
- **Hohe Kosteneinsparung an Spannbacken.**
- **Optimale Zugänglichkeit des Drehwerkzeuges.**
- **Schnelle und flexible Handhabung.**

Verwendung:

Mit den Ringen aus hochfestem Spezialstahl ist es möglich, weiche Spannbacken präzise unter Spanndruck auszdrehen oder harte Spannbacken auszuschleifen. Einsetzbar bei Innen- oder Außenbearbeitung der Backen.

Lieferumfang:

Blechständer, RotoFix Premiumbolzen und RotoFix Ringe. 29 Ringe und je 3 Bolzen M10 / M12 / M16.

Hinweis:

Auf Anfrage auch für 4- und 6-Backenfutter erhältlich.

Technische Beschreibung

Außenspann-Ø	39 - 249 mm
Innenspann-Ø	25 - 213 mm
passend für Senkbohrung Drehbacken	M10
passend für Senkbohrung Drehbacken	M12
passend für Senkbohrung Drehbacken	M16
passend für Drehfutter-Ø	80 - 315 mm
Produktart	Backenausdrehring