

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 130408, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ030****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 268444 HBZ030 |
| GTIN | 4062406392291 |
| Artikelklasse | 21E |

Beschreibung**Ausführung:**

Härteres Substrat für höhere Standzeit mit dünner CVD-Beschichtung. Speziell für Plan- und Längsdrehanwendungen.

Technische Beschreibung

| | |
|---|----------------|
| Schneidstoff | HM |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | ZCMX 130408 |
| Vorschub f Drehen | 0,1 - 0,3 mm |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 70 - 200 m/min |
| Vorschub f Bohren | 0,03 - 0,12 mm |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Eckenradius | 0,8 mm |
| Sorte | HBZ030 |

| | |
|---|-------------------------------|
| Beschichtung | CVD |
| Schnitttiefe a_p | 0,4 - 2 mm |
| Hauptanwendung | P |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| passend für Werkzeug- $\varnothing D_c$ | 25 mm |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |