

Garant
Fräs-Wendeschneidplatte XNEX 080608, für Eckfräser, HU7710, Typ: ALU

Bestelldaten

Bestellnummer	215184 ALU
GTIN	4062406392239
Artikelklasse	21A

Beschreibung
Ausführung:

6 Schneiden sorgen für hohe Wirtschaftlichkeit durch geringen Preis pro Schneide.
Doppelseitige 2x3-Schneiden-Hartmetallwendeschneidplatte für **Eckfräsoperationen**.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$: 4 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,15 mm

Plattenstärke S: 6.35 mm

Technische Beschreibung

Typ	ALU
Vorschub f_z pro Zahn	0,15 mm
Eckenradius	0,8 mm
Plattenstärke S	6.35 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	XNEX 080608
Sorte	HU7710

Schneidstoff	HM
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	1320 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	1320 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	1100 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		