

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 09T302, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HUZ310****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 268437 HUZ310 |
| GTIN | 4062406392666 |
| Artikelklasse | 21E |

Technische Beschreibung

| | |
|---|-----------------|
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 200 - 600 m/min |
| Schnitttiefe a_p | 0,2 - 4 mm |
| Eckenradius | 0,2 mm |
| Hauptanwendung | N |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | ZCMX 09T302 |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Vorschub f Bohren | 0,03 - 0,3 mm |
| Sorte | HUZ310 |
| Schneidstoff | HM |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Vorschub f Drehen | 0,05 - 0,4 mm |
| passend für Werkzeug-Ø D _c | 18 mm |
| Produktart | Wendeschnidplatte zum Drehen |