

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 130408, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ035****Bestelldaten**

Bestellnummer	268444 HBZ035
GTIN	4062406392307
Artikelklasse	21E

Beschreibung**Ausführung:**

Universelles Mittelkornsubstrat mit PVD-Beschichtung. Erste Wahl für Dreh- und Bohranwendungen.

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,4 - 2 mm
Beschichtung	PVD
Vorschub f Bohren	0,03 - 0,12 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 130408

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 190 m/min
Hauptanwendung	P
Sorte	HBZ035
Vorschub f Drehen	0,1 - 0,3 mm
passend für Werkzeug- $\varnothing D_c$	25 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen