

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 130408, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ120****Bestelldaten**

Bestellnummer	268444 HBZ120
GTIN	4062406392819
Artikelklasse	21E

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f Drehen	0,1 - 0,3 mm
Schnitttiefe a_p	0,4 - 2 mm
Sorte	HBZ120
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 130408
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 200 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Beschichtung	PVD
Vorschub f Bohren	0,03 - 0,12 mm

Hauptanwendung	M
passend für Werkzeug-Ø D _c	25 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen