

Flachgreifermagnet mit Innengewinde, Ferrit, Ø: 50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085915 50
GTIN	5012095029953
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- **Geschirmter Flachgreifer aus Hartferrit mit Gewindebuchse.**
- **Verzinkte Oberfläche.**
- **Temperaturbeständig bis maximal 120 °C.**

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Schraubbefestigung.

Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

Technische Beschreibung

Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Höhe mit Gewinde	22 mm
Gewinde	M6 mm
Gewindebuchse	ja
maximale Temperaturbeständigkeit	120 °C
Höhe	10 mm
Ø	50 mm
Gewicht	110 g
Nennhaltekraft	220 N

Werkstoff Magnetkern	Ferrit
Produktart	Flachgreifer-Magnet

Zubehör

Einschraubhaken-Set mit Außengewinde 10-teilig Gewinde M6	085921 M6
---	-----------