

Garant**Bohrgewinde-Fräser 1,5×D, TiAlN, M: M3****Bestelldaten**

Bestellnummer	139511 M3
GTIN	4062406393243
Artikelklasse	11J

Beschreibung**Ausführung:**

Korrigiertes Gewinde-Profil zum Fräsen **exakter Innengewinde** (auf stabile Aufspannmöglichkeiten achten). **Schaftseitige** Senkstufe für 90° -Senkung. Ein höherer Kerndurchmesser, zwei schmale geometrisch optimierte Span-Nuten, sowie eine spezielle Bohrspitze ergeben gute Spanbildung und geringen Schnittdruck.

Vorteil:

Bohren, Senken und Gewindefräsen mit nur einem Werkzeug!

Hinweis:

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.

Form **HB**: mit Nr. **139511+ 12900 HB** bestellen.

Form **HE**: mit Nr. **139511+ 12900 HE** bestellen.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	6 mm
Anzahl Spannuten	2
Gewindesteigung	0,5 mm
Gesamtlänge L	54 mm
Schaftlänge L _s	43 mm
Einstichbreite e ₁	0,5 mm
Vorschub f _z in Alu Guss	0,03 mm
Gewindegröße	M3

Datenblatt

Schneidenlänge L_c	4,9 mm
Gewindetiefe	4,5
Schneiden-Ø D_c	2,45 mm
Programmierwert für Senkung L_1	5,36 mm
Hals-Ø D_1	4,5 mm
Innenkühlung	ja
Gewindeprofil	Vollprofil
Beschichtung	TiAlN
Gewindeart	M
Gewindeart	M-LH
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	VHM
Gewinde-Norm	DIN 13
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Anzahl Schneiden Z	2
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Durchgangsloch
Senkstufenwinkel	90 Grad
Schafttoleranz	h6
Farbring	ohne
Innen-/Außenanwendung	Innen
Produktart	Bohrgewindefräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	220 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	220 m/min	N
GG(G)	bedingt geeignet	120 m/min	K
CuZn	geeignet	330 m/min	N

nass maximal

geeignet

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/139511-M3>
