

Garant
**DIN-Flachsenker für Kernloch, unbeschichtet, Senker-Ø D1 x Zapfen-Ø D2:
20X10,2mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	156220 20X10,2
GTIN	4045197087966
Artikelklasse	11M

Beschreibung
Ausführung:

Dreischneidiger, spiralgenuteter Senker mit festem Führungszapfen für Gewindekernloch.

Verwendung:

Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz ISO 1207 (DIN 84).

Der Führungszapfen des Senkers passt in Gewindekernloch.

Technische Beschreibung

Senker-Ø	20 mm
für Schraubengröße	M12
Zapfen-Ø	10,2 mm
Vorbohr-Ø	10,2 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm ²	0,16 mm/U
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Ø D _s	12,5 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Stufenhöhe L ₁ 1. Stufe mit Fase	22 mm
Spitzenwinkel	180 Grad
Beschichtung	unbeschichtet

Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 373
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Produktart	Flachsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	33 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	27 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	27 m/min	P
nass maximal	geeignet		