



Digitaler Messschieber ZEUS, Messbereich: 1500mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 415405 1500 |
| GTIN | 4010995009151 |
| Artikelklasse | 46P |

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leichter und robuster Messschieber mit Messschiene aus Carbon und Führungselementen aus gehärtetem Stahl.

Messflächen und Messerspitzen aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit TiN-Beschichtung. Inklusive Feststellschraube und Feineinstellung.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 08 1560 Gr. CR2032, Holzbox.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 49 8950, Werkstückauflagen und weitere Adapter auf Anfrage.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|-------------------|
| Kalibrierung | A1 |
| Ablesung | 0,01 mm |
| Schnabellänge | 150 mm |
| Messbereich | 1500 mm |
| Fehlergrenze | 0,05 mm |
| IP-Schutzart | IP 54 |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben |

| | |
|---------------|-----------------------|
| Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle |
| Messtechnik | digital |
| Verpackung | stabile Box |
| Produktart | Werkstattmessschieber |

Dienstleistungen

| | |
|--|-------------|
| KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 2000 mm | 021000 2000 |
|--|-------------|