



Digitaler Messschieber ZEUS, Messbereich: 1000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415405 1000
GTIN	2050002079557
Artikelklasse	46P

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leichter und robuster Messschieber mit Messschiene aus Carbon und Führungselementen aus gehärtetem Stahl.

Messflächen und Messerspitzen aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit TiN-Beschichtung. Inklusive Feststellschraube und Feineinstellung.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 08 1560 Gr. CR2032, Holzbox.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 49 8950, Werkstückauflagen und weitere Adapter auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Messbereich	1000 mm
Fehlergrenze	0,03 mm
Ablesung	0,01 mm
Kalibrierung	A1
Schnabellänge	150 mm
IP-Schutzart	IP 54
Energieversorgung	Batteriebetrieben

Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021010 1000
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021000 1000