



Digitaler Messschieber ZEUS, Messbereich: 2500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415405 2500
GTIN	4010995009120
Artikelklasse	46P

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leichter und robuster Messschieber mit Messschiene aus Carbon und Führungselementen aus gehärtetem Stahl.

Messflächen und Messerspitzen aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit TiN-Beschichtung. Inklusive Feststellschraube und Feineinstellung.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 08 1560 Gr. CR2032, Holzbox.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 49 8950, Werkstückauflagen und weitere Adapter auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Messbereich	2500 mm
Kalibrierung	A1
Schnabellänge	200 mm
Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	0,07 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1

Batterietyp	Knopfzelle
IP-Schutzart	IP 54
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 3000 mm	021000 3000
---	-------------