



2-Punkt-Schnellmessgerät PULSAR, maximaler Messbereich: 200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428040 200
GTIN	2050002079632
Artikelklasse	46P

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles Schnellmessgerät für Messungen in der Serienfertigung. Hervorragende Wiederholgenauigkeit zum Messen von Innen- und Außenmaßen bis 330 mm. Das Fundament aus gehärtetem Edelstahl sorgt für sicheren Stand und genaue Messergebnisse.

Lieferumfang:

Messgerät inklusive Vorrichtung, Feinzeiger Messbereich 0,01 mm, austauschbare Taster Ø 10 mm, Hartschalenkoffer.

Sonderzubehör:

Verschiedene Taster auf Anfrage lieferbar.

Hinweis:

3-Punkt-Schnellmessgerät auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Ablesung	0,01 mm
Länge	255 mm
maximaler Messbereich	200 mm
Breite	150 mm
Fehlergrenze	0,001 mm
Verpackung	stabile Box
Produktart	2-Punkt-Messgerät

