

ALLURIS

Auszugskraftmessgerät FMT-W30, Messbereich: 1000N**Bestelldaten**

Bestellnummer	478998 1000
GTIN	4260244681151
Artikelklasse	47F

Beschreibung**Ausführung:**

- **Manuelles Auszugskraftmessgerät mit Handhebel zur Ermittlung der Zugfestigkeit von sämtlichen lötfreien (gecrimpten) Kabelverbindungen.**
- **Platzsparendes, rutschsicheres und robustes Tischgerät mit gehärteter kratzfester Basisplatte.**
- **Immer betriebsbereit, da unabhängig von der Stromversorgung.**
- **Durch den wechselbaren Aufnahmeadapter mit 12 unterschiedlichen Schlitzbreiten können alle gängigen Kabelstärken abgedeckt werden.**

Verwendung:

Prüfungen von Kabelverbindungen nach IEC, DIN, EN, BS, UL, SAE, MIL und NASA-Standards.

Lieferumfang:

Auszugskraftmessgerät komplett mit Prüfadapter und Klemmabzugsvorrichtung, USB-Schnittstelle und Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Verschiedene Wechseladapter verfügbar, Auswertesoftware FMT_W_Connect.

Technische Beschreibung

Breite	160 mm
Messbereich	1000 N

Höhe	75 mm
Auflösung	1 N
Länge	350 mm
Schlitzbreite Prüfadapter	0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm
Genauigkeit	±0,5 % (±1/2 digit)
Produktart	Kraftmessgerät