



2-Punkt-Schnellmessgerät PULSAR, maximaler Messbereich: 330mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428040 330
GTIN	2050002079649
Artikelklasse	46P

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles Schnellmessgerät für Messungen in der Serienfertigung. Hervorragende Wiederholgenauigkeit zum Messen von Innen- und Außenmaßen bis 330 mm. Das Fundament aus gehärtetem Edelstahl sorgt für sicheren Stand und genaue Messergebnisse.

Lieferumfang:

Messgerät inklusive Vorrichtung, Feinzeiger Messbereich 0,01 mm, austauschbare Taster Ø 10 mm, Hartschalenkoffer.

Sonderzubehör:

Verschiedene Taster auf Anfrage lieferbar.

Hinweis:

3-Punkt-Schnellmessgerät auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Länge	406 mm
Breite	180 mm
Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	0,001 mm
maximaler Messbereich	330 mm
Verpackung	stabile Box
Produktart	2-Punkt-Messgerät

