

ALLURIS

Auszugskraftmessgerät FMT-W30, Messbereich: 500N**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 478998 500 |
| GTIN | 4260244681144 |
| Artikelklasse | 47F |

Beschreibung**Ausführung:**

- **Manuelles Auszugskraftmessgerät mit Handhebel zur Ermittlung der Zugfestigkeit von sämtlichen lötfreien (gecrimpten) Kabelverbindungen.**
- **Platzsparendes, rutschsicheres und robustes Tischgerät mit gehärteter kratzfester Basisplatte.**
- **Immer betriebsbereit, da unabhängig von der Stromversorgung.**
- **Durch den wechselbaren Aufnahmeadapter mit 12 unterschiedlichen Schlitzbreiten können alle gängigen Kabelstärken abgedeckt werden.**

Verwendung:

Prüfungen von Kabelverbindungen nach IEC, DIN, EN, BS, UL, SAE, MIL und NASA-Standards.

Lieferumfang:

Auszugskraftmessgerät komplett mit Prüfadapter und Klemmabzugsvorrichtung, USB-Schnittstelle und Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Verschiedene Wechseladapter verfügbar, Auswertesoftware FMT_W_Connect.

Technische Beschreibung

| | |
|--------|--------|
| Breite | 160 mm |
| Länge | 350 mm |

| | |
|---------------------------|---|
| Messbereich | 500 N |
| Auflösung | 0,5 N |
| Höhe | 75 mm |
| Schlitzbreite Prüfadapter | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm |
| Genauigkeit | ±0,5 % (±1/2 digit) |
| Produktart | Kraftmessgerät |