

Garant**Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XN.., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 100/8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215101 100/8
GTIN	4062406394820
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Robuster Eckfräser mit mehrseitig umschließenden Wendeplattensitzen für stabile Bearbeitungsbedingungen.

In Kombination mit Wendeschneidplatte 215117 UNI als **Hochvorschubfräser** einsetzbar.

Verwendung:

Mit doppelseitigen 3-Schneiden-Platten XNEX0806.. oder einseitigen 3-Schneiden-Platten XNEX0806.. **Hochvorschub.**

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP.**

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L _{ges}	50 mm
passende Wendeschneidplatte	XNEX 0806..
Wendeplattenschrauben-Set	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Aufnahmebohrungs-Ø	32 mm

Anzahl Schneiden Z	8
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	4 mm
Schneiden-Ø D_c	100 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig Typ 1	219798 1
---	----------