

Garant
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, DLC, M: M10

Bestelldaten

Bestellnummer	132610 M10
GTIN	4045197648839
Artikelklasse	11H

Beschreibung
Ausführung:

Mit **DLC-Beschichtung sp²** der neuesten Generation.

Sehr stabile Ausführung, mit **Schälanschnitt** und **spezieller Schneidengeometrie** für **Kupfer-Werkstoffe**.

Einsetzbar mit **Emulsion** (Fettanteil mindestens 8 %).

Gewindeart: M

Schneidstoff: HSS E PM

Norm: DIN 371

Toleranzklasse: ISO 2 6H

Gewindesteigung: 1,5 mm

Gesamtlänge L: 100 mm

Schaft-Ø D_s: 10 mm

Schaft-Vierkant □: 8 mm

Kernloch-Ø: 8,5 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	3
Gewindesteigung	1,5 mm
Anzahl Spannuten	3
Kernloch-Ø	8,5 mm
Gewinde-Ø	10 mm
Norm	DIN 371
Schaft-Ø D _s	10 mm

Gesamtlänge L	100 mm
Schaft-Vierkant □	8 mm
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Schneidstoff	HSS E PM
Gewindetiefe	30 mm
Gewindeart	M
Gewindegröße	M10
Beschichtung	DLC
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	CS
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Farbring	weiß
Produktart	Gewindebohrer