

Garant**Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XN.., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 50/5mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 215101 50/5 |
| GTIN | 4062406394790 |
| Artikelklasse | 210 |

Beschreibung**Ausführung:**

Robuster Eckfräser mit mehrseitig umschließenden Wendeplattensitzen für stabile Bearbeitungsbedingungen.

In Kombination mit Wendeschneidplatte 215117 UNI als **Hochvorschubfräser** einsetzbar.

Verwendung:

Mit doppelseitigen 3-Schneiden-Platten XNEX0806.. oder einseitigen 3-Schneiden-Platten XNEX0806.. **Hochvorschub.**

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP.**

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------|-------------|
| passende Wendeschneidplatte | XNEX 0806.. |
| Anzahl Schneiden Z | 5 |
| Gesamtlänge L _{ges} | 40 mm |
| Aufnahmebohrungs-Ø | 22 mm |

| | |
|--|-------------------------|
| Wendeplattenschrauben-Set | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
| Schneiden-Ø D _c | 50 mm |
| maximale Schnitttiefe a _{p max} | 4 mm |
| Schaftausführung | mit Bohrung |
| Einstellwinkel κ | 90 Grad |
| Fräsverwendung | Eckfräsen |
| Teilung der Schneiden | ungleich |
| Innenkühlung | ja |
| Werkzeugaustausch | PowerCard |
| Produktart | Eckfräser |

Zubehör

| | |
|---|----------|
| Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig Typ 1 | 219798 1 |
|---|----------|