



Eckfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 16/2mm



Bestelldaten

Bestellnummer	215803 16/2
GTIN	4062406396527
Artikelklasse	220

Beschreibung

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	29 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003..
Schaft- $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Auskraglänge L_1	37 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Rampinglänge L für α_{\max}	10,85 mm
Gesamtlänge L_{ges}	85 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Rampingwinkel α_{\max}	1,32 Grad
Schneiden- $\varnothing D_c$	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_3$	13 mm

Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Zerspanungsstrategie	MTC
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219814
------------------------------------	--------