

Garant
**Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XN., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 80/7mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	215101 80/7
GTIN	4062406394813
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Robuster Eckfräser mit mehrseitig umschließenden Wendeplattensitzen für stabile Bearbeitungsbedingungen.

In Kombination mit Wendeschneidplatte 215117 UNI als **Hochvorschubfräser** einsetzbar.

Verwendung:

Mit doppelseitigen 3-Schneiden-Platten XNEX0806.. oder einseitigen 3-Schneiden-Platten XNEX0806.. **Hochvorschub.**

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP.**

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Anzahl Schneiden Z	7
Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	4 mm

Schneiden-Ø D _c	80 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
passende Wendeschneidplatte	XNEX 0806..
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 1	219798 1
--	----------