

HOLEX**Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 40/6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215853 40/6
GTIN	4062406395001
Artikelklasse	220

Beschreibung**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Rampingwinkel α_{max}	0,41 Grad
Anzahl Schneiden Z	6
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{max}$	78 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	40 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{min}$	77 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003..

Aufnahmebohrungs- \emptyset	16 mm
Rampinglänge L für α_{\max}	34,85 mm
$\emptyset D_3$	37 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Zerspanungsstrategie	MTC
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219814
------------------------------------	--------