

**Schmierfett LINOMAX plus, Gewicht: 500g****Bestelldaten**

Bestellnummer	313190 500
GTIN	2050002053021
Artikelklasse	30N

Beschreibung**Ausführung:**

Teilsynthetisches Hochleistungsfett zum Regelmäßigen Abschmieren von Hand- und Kraftspannfuttern. Hohe Haftfähigkeit und Wasserbeständigkeit ermöglichen konstante Spannkraften bei regelmäßiger Anwendung. Das Spezialfett haftet auch bei Rotation im Drehfutter.

Merkmal:

Dichte 1,33 g/cm³.
Konsistenzklasse 2.
Reibungszahl 0,09.
Lagerfähigkeit 3 Jahre.

Lieferumfang:

500 g Fettkartusche.

Hinweis:

Abmessung der Fettresse beachten! Kartuschen-Abmaße: Ø 55 mm × 237 mm.

Technische Beschreibung

Form	Paste
Temperatur Einsatzbereich	-25 - 120 °C
Flammpunkt	174 °C
Farbe	beige
Produktart	Schmiermittel

