



Rändelfräswerkzeug universal, Schaftgröße: 16Xmm



Bestelldaten

Bestellnummer	290210 16X
GTIN	4030741834493
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.

HM-Laufbuchse für erhöhte Verschleißfestigkeit.

Schnelle Werkzeugeinstellung durch Einstellspindel.

Vorteil:

- **Geringe Vibrationen.**
- **Einstellskala und synchron laufende Einstellspindel zur Einstellung des Werkstück-Ø.**
- **Reduzierte Rüstzeiten und somit geringere Stückkosten.**
- **Freiwinkelkorrektur der Rändelräder.**
- **Erhöhte Verschleißfestigkeit durch spezielle Oberflächenhärtung.**
- **Für höhere Vorschub- und Schnittgeschwindigkeiten.**

Technische Beschreibung

für Rändelbreite b	6 mm
für Rändel-Ø d ₁	25 mm
Schaft Breite	16 mm
für Rändelbohrungs-Ø d ₂	8 mm
Schaft Höhe	16 mm
HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube	299920 1

Arbeitsbereich	10 - 250 mm
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RGE30° 2×AA
für Rändelprofil	RGE45° BL/BR15°
Produktart	Rändelwerkzeug

Zubehör

Ersatzteil-Kit (3-teilig), HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube Typ 1	299920 1
---	----------