



Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 50/5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	215717 50/5
GTIN	4062406394981
Artikelklasse	220

Beschreibung

Ausführung:

Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe.
Ohne Innenkühlung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219812 (15IP; 5,0 Nm)
passende Wendeschneidplatte	AP.. 16..
Schneiden-Ø D _c	50 mm
Gesamtlänge L _{ges}	40 mm
Anzahl Schneiden Z	5

Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219812
------------------------------------	--------