

**Garant**
**Hand-Gewindebohrer-Satz Linksgewinde, unbeschichtet, M-LH: M2**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130460 M2
GTIN	4062406397968
Artikelklasse	11G

**Beschreibung**
**Ausführung:**

3-teiliger Satz, **bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider.**

**Verwendung:**

Für metrische Linksgewinde nach DIN13.

Gewindeart: M-LH

Schneidstoff: HSS

Norm: DIN 352

Toleranzklasse: ISO 2 6H

Gewindesteigung: 0,4 mm

Gesamtlänge L: 36 mm

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Schaft-Vierkant □: 2,1 mm

Kernloch-Ø: 1,6 mm

**Technische Beschreibung**

Gewindetiefe	6 mm
Norm	DIN 352
Gewinde-Ø	2 mm
Kernloch-Ø	1,6 mm
Anzahl Schneiden Z	2

Gewindeart	M-LH
Anzahl Spannuten	2
Gesamtlänge L	36 mm
Gewindesteigung	0,4 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Schneidstoff	HSS
Schaft-Vierkant □	2,1 mm
Gewindegröße	M2
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	D
Anschnittform	A
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		

Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
GG(G)	bedingt geeignet
Uni	geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet