

**Garant**
**Hand-Gewindebohrer-Satz Linksgewinde, unbeschichtet, M-LH: M8**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130460 M8
GTIN	4062406398125
Artikelklasse	11G

**Beschreibung**
**Ausführung:**

 3-teiliger Satz, **bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider.**
**Verwendung:**

Für metrische Linksgewinde nach DIN13.

Gewindeart: M-LH

Schneidstoff: HSS

Norm: DIN 352

Toleranzklasse: ISO 2 6H

Gewindesteigung: 1,25 mm

Gesamtlänge L: 56 mm

 Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Schaft-Vierkant □: 4,9 mm

Kernloch-Ø: 6,8 mm

**Technische Beschreibung**

Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Kernloch-Ø	6,8 mm
Anzahl Spannuten	3
Norm	DIN 352

Gewindegröße	M8
Schneidstoff	HSS
Gewindetiefe	24 mm
Schaft-Vierkant □	4,9 mm
Gewindesteigung	1,25 mm
Gewindeart	M-LH
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Gesamtlänge L	56 mm
Gewinde-Ø	8 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	D
Anschnittform	A
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		

Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
GG(G)	bedingt geeignet
Uni	geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet