



Druckluft-Bandschleifer Dynafile®, Typ: 15302



Bestelldaten

Bestellnummer	079551 15302
GTIN	616026153028
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Vielfältig einsetzbare Geräte mit **einstellbarer Schleifbandführung, exaktem Geradlauf** und austauschbarem **Kontaktarm** für die Bearbeitung mit Kontaktrad oder Anpressfläche. Die Composite-Schleifband-Abdeckung ermöglicht **schnellen** und **einfachen Schleifbandwechsel**. Die **Schleifbandkühlung** über die Abluft erhöht die Standzeit der Schleifbänder. Griff verstellbar. **Dynafile® III, leistungsstarker 520 W-Schleifer** für hohe Abtragsleistung, **Oberflächenbearbeitungs-Set, verstellbarer Schleifkopf** mit zusätzlichem Stützgriff. Schleifbandmaße 6, 13, 19, 25×457 mm.

Verwendung:

Zum Schleifen, Entgraten, Überblenden, Finishen und Polieren, ideal auch zur flexiblen Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Hinweis:

Weitere Kontaktarm-Ausführungen für Dynafile® ab Nr. 079559 auf Anfrage oder in unserem eShop.

Technische Beschreibung

Abgabeleistung	522 W
Arbeitsgeräusch	87 dB(A)
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Bandbreite	6; 13; 19; 25 mm
Herstellerbezeichnung	Dynafile III Kit
maximaler Luftbedarf	906 l/min
maximale Drehzahl	20000 min ⁻¹
Bandlänge	457 mm
Gewicht	1,1 kg
Modellreihe	Dynafile III
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	NPT
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Bandschleifer

Zubehör

Kontaktarm für Dynafile® III Typ 15350	079561 15350
Kontaktarm für Dynafile® III Typ 15357	079561 15357
Kontaktarm für Dynafile® III Typ 15321	079561 15321