



Exzenter-Spannklemme mit Krallenscheibe, Gewinde M: M12



Bestelldaten

Bestellnummer	370008 M12
GTIN	4046368875887
Artikelklasse	37M

Beschreibung

Ausführung:

- Geringer Platzbedarf, dadurch wenig Störkonturen.
- Spannen von beliebig geformten Werkstücken.

Klemmscheibe aus einsatzgehärtetem Stahl mit Stahl-Exzenter-schraube.

Lieferumfang:

1 Stück Stahlschraube, 1 Stück Klemmscheibe.

Hinweis:

Bei Klemme M 10 wird Sechskant-Winkelschraubendreher Gr. 7 benötigt!

Technische Beschreibung

Spannkraft	18 kN
Scheibenhöhe H	9,6 mm
maximales Anzugsmoment	88 Nm
Gewinde M	M12
Exzenterweg S_1	2 mm

Innensechskantscheibe SW ₁	8 mm
Maß A	12,7 mm
Gewindelänge L	25 mm
Krallenscheibe Ø D ₁	25,4 mm
Produktart	Exzenter-Spannklemme