

Garant**Schrumpfgerät, Typ: SET****Bestelldaten**

Bestellnummer	354210 SET
GTIN	4045197812711
Artikelklasse	30W

Beschreibung**Ausführung:**

Schrumpfgerät mit integrierter Luftkühlung auf Schrumpfposition.

Maximal schrumpfbare Werkzeuglänge 500 mm.

Ablage für Wechselscheiben.

Schrumpfgerät GARANT SU1. Einzigartiges Design – Modular – Einfache Bedienung – Alles am richtigen Platz.

Verwendung:

- **Für konturabhängige Luftkühlung.**
- **Zum Ein- / Ausschrupfen für Schäfte aus HM und HSS.**
- **Schrumpfbereich Ø 3 – 32 mm.**

Lieferumfang:

Set bestehend aus: Schrumpfgerät Nr. 354210_SU1, 4 Wechselscheiben Ø 3 – 32 mm Nr. 354240; Klemmring, 1 Paar Hitzehandschuhe, Kühleinheit mit Aktivkühler Nr. 354215 CU1, 5 Kühleinsätze Ø 6 – 32 mm Nr. 354260.

Sonderzubehör:

Passender Unterbau Nr. 354291, Ersatz-Wechselscheiben Nr. 354240,

Werkzeuggrundaufnahmen Nr. 354225 – 354227, Kühladapter für Luftkühlung Nr. 354235 – 354236, Kühleinsätze Nr. 354260 – 354279 in der Ersatzteilliste.

Technische Beschreibung

Gewicht	84 kg
Tiefe	533 mm
Breite	1130 mm
Höhe	986 mm
Serie	SU1
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Schrumpfgerät

Zubehör

Kühleinsatz ^{3°} für Spann-Ø D1 3 mm	354268 3
Kühleinsatz ^{4,5°} für Spann-Ø D1 14-16 mm	354260 14-16
Hitzeschutzhandschuh-Paar Handschuhgröße 8	094645 8
Kühleinsatz ^{4,5°} für Spann-Ø D1 3-5 mm	354265 3-5
Kühleinsatz ^{3°} für Spann-Ø D1 4 mm	354268 4
Kühleinsatz ^{4,5°} für Spann-Ø D1 10-12 mm	354265 10-12
Kühleinsatz ^{4,5°} für Spann-Ø D1 18-20 mm	354260 18-20
Kühleinsatz ^{3°} für Spann-Ø D1 5 mm	354268 5
Kühleinsatz ^{4,5°} für Spann-Ø D1 3-5 mm	354260 3-5
Unterbauschrank für Schrumpfgerät Breite 1500 mm	354291 1500
Kühleinsatz ^{4,5°} für Spann-Ø D1 10-12 mm	354260 10-12
Kühleinsatz Rohling	354279
Kühleinsatz ^{4,5°} für Spann-Ø D1 25-32 mm	354260 25-32
Kühleinsatz ^{4,5°} für Spann-Ø D1 6-8 mm	354265 6-8
Kühleinsatz ^{3°} für Spann-Ø D1 10 mm	354268 10
Kühleinsatz ^{3°} für Spann-Ø D1 8 mm	354268 8
Kühleinsatz ^{4,5°} für Spann-Ø D1 6-8 mm	354260 6-8
Kühleinsatz ^{3°} für Spann-Ø D1 6 mm	354268 6
Kühleinsatz ^{3°} für Spann-Ø D1 12 mm	354268 12

Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1