

**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte XDPW 070308 SR, für Feedking HPC-Fräser,  
HB7720, Typ: HART**

## Bestelldaten

Bestellnummer	212933 HART
GTIN	4045197812582
Artikelklasse	21A

## Beschreibung

**Hinweis:**Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,36 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: XDPW 070308 SR

Typ: HART

Eckenradius: 0,8 mm

Programmierradius bei  $a_{p \max}$ : 1,58 mm

## Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	XDPW 070308 SR
Programmierradius bei $a_{p \max}$	1,58 mm
Typ	HART
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7720

Schneidstoff	HM
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	0,85 mm
Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,36 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

### Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Stahl < 50 HRC	geeignet	100 m/min	H
Stahl < 55 HRC	geeignet	80 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	50 m/min	H
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		