

**Garant**
**Fräs-Wendeschneidplatte XDPW 09T308 SR, für Feedking HPC-Fräser,  
HB7525, Typ: ST1400**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212949 ST1400
GTIN	4045197812612
Artikelklasse	21A

**Beschreibung**
**Hinweis:**

 Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ 

 Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,79 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: XDPW 070308 SR

Typ: ST1400

Eckenradius: 0,8 mm

 Programmierradius bei  $a_{p \max}$ : 1,99 mm

**Technische Beschreibung**

Programmierradius bei $a_{p \max}$	1,99 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	XDPW 070308 SR
Typ	ST1400
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7525

Schneidstoff	HM
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	1,15 mm
Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,79 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

### Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		